

智慧机房 V2.0 - 功能 #1245

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

镜片定制丝印

2017-10-30 09:32 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-08
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、按图纸定制，镜片颜色参照内阻模块胶贴颜色：深蓝色。			

历史记录

#1 - 2017-10-30 09:33 - 盘 贵星

2017-10-30 1、镜片样品今天到货，今天确认后可安排生产。

#2 - 2017-11-09 09:21 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 70

2017-11-9 1、已经确认样品颜色，安排生产，经咨询已经印刷好2000片，等待切割即可发货。

#3 - 2017-11-09 09:32 - 盘 贵星

2017-11-9 1、最终镜片效果图!<http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1129/%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E9%95%9C%E7%89%87.jpg!>

#4 - 2017-11-24 11:50 - 盘 贵星

2017-11-24 镜片对方做不合格，重新下单生产，货期不能确定，也考虑寻找其它厂家生产。

#5 - 2017-11-28 18:12 - 盘 贵星

2017-11-28 客户已经做完2000片，今天安排发货，预计12月1号到货。

#6 - 2017-12-04 13:45 - 盘 贵星

- 文件 IMG_20171204_104508.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_105022.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_105157.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_105622.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_110100.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_110109.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_121006.jpg 已添加

- 文件 IMG_20171204_121016.jpg 已添加

镜片已经回来，验收不合格，主要有如下问题：1、镜片丝印不对称 2、镜片长宽尺寸都偏大约0.4mm 3、包装没有保护，容易刮花很多。

#7 - 2017-12-04 13:46 - 盘 贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1228/IMG_20171204_121016.jpg!

#8 - 2017-12-04 13:47 - 盘贵星

尺寸超长!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1221/IMG_20171204_104508.jpg!

#9 - 2017-12-19 20:18 - 盘贵星

镜片重新找供应商制作。已经发样品出去。等待样品制作回来确认。

#10 - 2018-01-05 16:15 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

样品已经回来测试结果：1、回来的镜片需要倒角0.5mm即可。2、颜色和按键偏淡，加工时发整套温湿度给对方按样品生产即可。

#11 - 2018-01-05 16:15 - 盘贵星

- % 完成从 70 变更为 100

#12 - 2018-04-12 09:02 - 盘贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

IMG_20171204_104508.jpg	2.11 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_105022.jpg	2.13 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_105622.jpg	1.71 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_105157.jpg	2.25 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_110109.jpg	1.96 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_110100.jpg	2.17 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_121006.jpg	2.56 MB	2017-12-04	盘贵星
IMG_20171204_121016.jpg	2.37 MB	2017-12-04	盘贵星